SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態は LED で表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	バルブケーブル (組立型), ストレートプラグ – バル ブプラグ, デザインA($18~\mathrm{mm}$), $\mathrm{M}12$ = A-coded, ケーブル長: $3~\mathrm{m}$, PUR
注文番号	<u>1316550300</u>
種別	SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U
GTIN (EAN)	4050118119879
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認
	-

MAMID承認件数

(€ 器

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 131.12 g

環境製品コンプライアンス

 RoHS 対応状況
 準拠

 REACH SVHC
 Lead 7439-92-1

 SCIP
 ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	3 m	PE 関数	はい
ケーブルキャリアに最適	はい	コア断面積	0.34 mm ²
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
加速	5 m/s²	曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径		200 m/s
シース材料	PUR	溶接火花耐久性	いいえ
カラーコーディング	青色, 茶色, 緑色/黄色, 黒 色, 白色	温度範囲、固定	-4090 °C
溶接スパーク耐久性	いいえ	温度範囲、移動	-3090 °C
極数	4 (3 + PE)	外径	5.2 mm ± 0.2 mm

-般的な技術データ

コーディング	デザインA(18 mm), M12 = A-coded	LED	はい
バージョン	ストレートプラグ – バルブ	ハウジング主要材質	TPU
	プラグ		
接点材質	CuZn	公称電圧	24 V
公称電流	4 A		 IP67, ねじ込み
	≥ 100		3
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C	締付けトルク	取り付けネジM3:0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

分類

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-12
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-12
ECLASS 11.0	27-06-03-12	ECLASS 12.0	27-06-03-12
ECLASS 13.0	27-06-03-12	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

カタログステータス / 図面 2

SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図






極スキーム





寸法図



配線

