

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールでご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

バージョン	MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 銀色
注文番号	<u>1327920000</u>
種別	CC-M 15/45 2X3 ST
GTIN (EAN)	4050118132755
数量	200 items

カタログステータス / 図面 1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
<u>ች</u> የው				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	0.5 mm	奥行き(インチ)	0.0197 inch	
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch	
畐	45 mm	幅(インチ)	1.7716 inch	
E味重量	2.17 g			
温度				
動作温度範囲	-55130 °C			
			-	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
un ·				
ベージョン	プラグ接続可能, 3.5 mm取付け穴付き			
<b>日</b> 田	45 mm			
动作温度範囲、最大	130 °C			
<b>协作温度範囲、最小</b>	-55 °C			
<u> </u>	銀色			
基本材質	ステンレススチール 1.4301			
P刷文字	非搭載			
<b>パッケージ単位当たりマーカー数</b>	供給フォーム MetalliCard			
ラベリングフィールドのサイズ	15.2 x 42.2 mm			
<b></b> 性奨業種	エネルギー, プロセス			
互換性を有するプリンター				
且み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = Device	e markers		
助作温度範囲	-55130 °C			
装置マーカー	<u>'</u>			
穿孔直径	3.30 mm			
分類				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29		27-40-06-29	
CLASS 9. I	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図面

使用例





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 補完製品



## 一般注文データ

バスノエへノ			
種別	INLAY CC-M 15/45	バージョン	
注文番号	<u>1341090000</u>		
GTIN (EAN)	4050118145175		
数量	1 ST		
種別	INLAY CC-M UNIVERSAL	バージョン	
注文番号	<u>1341120000</u>		
GTIN (EAN)	4050118145458		
数量	1 ST		
種別	PRIMER CC-M	バージョン	
注文番号	2068020000		
GTIN (EAN)	4050118416534		
数量	100 ST		