

VPU III SO LD+A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



種別 III 過電圧保護

IEC 61643-11:2012およびEN 61643-11に準拠する AC / DC の保護に対応する小型種別 III アレスタ。終端デバイスの保護に適合。保護対象機器の近傍に設置。公称電流が 16 A を超える場合は、アレスタを単一ポートアレスタとして使用できます。

一般注文データ

バージョン	サージ電圧アレスタ, 低電圧, テレコムなし, 接点, 単相
注文番号	1351700000
種別	VPU III SO LD+A
GTIN (EAN)	4050118158458
数量	1 items

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	34 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度	2
------------	----	-----	---

一般データ

光学機能表示	緑色LED = OK, 赤色LED = アレスタに欠陥あり, 交換	セグメント	電源分配
バージョン	テレコムなし, 接点	設計	フラッシュ装着
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20	音響信号	はい
動作高度	≤ 4000 m		

公称データIEC/EN

極数	2	複合パルス UOC	3 kV
Uでの漏れ電流 _n	30 μA	シグナリング接点	いいえ
定格電圧 (AC)	230 V	低電圧ネットワーク	単相
250 V _{max} でのメイン周波数	50...60Hz	電圧種別	AC
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV	440 V	フューズ保護	16 A
応答時間/フォールバック時間	<100μs	周波数範囲、最大	60 Hz
周波数範囲、最小	50 Hz	標準	IEC 61643-11, EN 61643-11
EN 61643-11に準拠した要件クラス	T3	IEC 61643-11への要求事項カテゴリー	タイプ3
最大連続電圧、U _c (AC)	275 V	エネルギー調整 (≤10 m)	タイプ II, タイプ III
音響信号	はい	保護レベル UpIにてN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短絡電流定格ISCCR	1.5 kA	迷走電流 (タイプ III)	3 kA
一体型バックアップヒューズ	いいえ	PE導体電流IPE	10 μA

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ、リモート通知

接続導体の断面積、ソリッドコア、最小 0.25 mm²
接続導体断面積、ソリッドコア、最大 1.5 mm²

接続の種類別

その他

一般データ

極数 2
色 黒色

保護度合い

IP20

接続データ

被覆剥き長さ 10 mm
配線接続断面、細径撚線、最大 25 mm²

導体断面、固定式、最小

0.25 mm²

電気データ

電圧種別 AC

保証

時間間隔 5 年


分類

ETIM 8.0 EC000942
ETIM 10.0 EC000942
ECLASS 15.0 27-17-12-03

ETIM 9.0 EC000942
ECLASS 14.0 27-17-12-03

図面

電気記号



Schematic circuit diagram