

PWR173006L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

PWRの小型コンタクタは、特に大きな負荷電流の切替に適しています。

- NO 接点 (30 A) × 1、NO 接点 (25 A) × 2
- AgSnO 接点材質
- 接点開口部を増やすための二重接点
- DIN レール TS35 への直接取り付け
- 内蔵ステータス LED 搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES PWR, リレーモジュール, 接点数: 1, NO 接点 AgSnO, 定格制御電圧: 6 V DC, 持続電流: 30 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	1219460000
種別	PWR173006L
GTIN (EAN)	4032248998913
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E312083

寸法と重量

深さ	55 mm	奥行き (インチ)	2.1654 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	50.5 mm	幅 (インチ)	1.9882 inch
正味重量	105.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-25 °C...55 °C
動作温度		湿度	相対湿度35 ~ 85%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

制御側

定格制御電圧	6 V DC	定格電流 DC	317 mA
公称出力	1.9 W	コイル抵抗	18.9 Ω ± 10 %
ステータス表示	緑色LED		

負荷側

定格スイッチング電圧	277 V AC	持続電流	30 A
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz	最大開閉電圧、AC	250 V
突入電流	150 A / 50 ms	AC スwitching容量 (抵抗)、最大	8300 VA
DC スwitching容量 (抵抗)、最大	720 W @ 24 V	スイッチオン遅延	<20 ms
スイッチオフ遅延	<10 ms	接点の種別	1 NO contact (AgSnO)
最小スイッチング電源	100 mA @ 12 V		

一般データ

取り付けレール	TS 35	
テストボタンが使用可能	いいえ	
メカニカルスイッチの位置表示	いいえ	
色	ページュ	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	リレーテストボタン
	UL94 可燃性等級	HB
	コンポーネント	リレーステータス表示
	UL94 可燃性等級	HB

技術データ

コンポーネント	リレー底板
UL94 可燃性等級	V-0
コンポーネント	リレーカバー
UL94 可燃性等級	V-2

絶縁協調

定格電圧	250 V	汚染度	3
サージ電圧カテゴリ	III	絶縁材グループ	IIIa
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー ブパス	≥ 5.5 mm	制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分
開接点の耐電圧	2 kVeff / 1分	インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 μs)
保護度合い	IP10		

承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

接続データ (制御側)

導体接続方法 (制御側)	ねじ接続	最小定格接続クランプ範囲 (制御側)	0.5 mm ²
最大定格接続クランプ範囲 (制御側)	2.5 mm ²	最小締付トルク (制御側)	0.5 Nm
最大締付トルク (制御側)	1.2 Nm	ブレードのサイズ (制御側)	Gr.PH2

接続データ (読み込み側)

配線接続方法 (負荷側)	ねじ接続	最小定格接続クランプ範囲 (負荷側)	0.5 mm ²
最大定格接続クランプ範囲 (負荷側)	4 mm ²	最小締付トルク (荷重側)	0.5 Nm
最大締付トルク (荷重側)	1.2 Nm	ブレードのサイズ (負荷側)	Gr.PH2

接続データ


導体接続方法	ねじ接続
--------	------

分類


ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

図面

配線図




グラフ




DC 負荷制限曲線 抵抗負荷

グラフ




機器耐用期間 抵抗負荷

グラフ




DC 動作電圧範囲

寸法図



図面

その他



型式コード