

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 40 x 60 mm, 白色
注文番号	1244760000
種別	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-01-30T00:00:00+01:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	773 g		

温度

動作温度範囲	-40...70 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体	
アークごとの数	2000	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	自己接着型	
幅	60 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	70 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	紙	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカース数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-40...70 °C	
ロールあたりの数	2000	

装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	