CH20M BUS 4.50/05 AU/750



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









モジュラーエレクトロニクスハウジングシステムの統合 レールバス

モジューラーアプリケーションで供給、接続、分配を行う場合、レールバスは複雑な個別配線プロセスを細線仕様で中断のない、広範なシステムソリューションに置き換えることができます。

システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。SMD バス接点ブロックは、リフローはんだ付けが可能なため、コンポーネント組み立て時に完全自動で処理することができます。耐久性を有する金メッキ接触表面は、あらゆるハウジングの幅に対応し、永続的で信頼性の高い接続を保証します。

- 無制限の拡張性:統合接続ソリューションは、6 mm スライスから 67mm 大容量ハウジングまで、すべてのシステムの幅を対象とします。
- 取り付け時のメンテナンスが簡単:既存のモジュールグループ内でも、モジュールを簡単に交換でき、-隣接するモジュールに影響を与えることはありません。
- 汎用統合: 非絶縁システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。
- 最大稼働率:5点の完全な亜鉛メッキおよび部分的に金メッキされたツイン円弧接点を使用して、レールバスへの常時接続を確立します。THRはんだフランジは、回路基板への接続安定性を確保します。

一般注文データ

バージョン	取付レールバスシステム, バス回路基板, OMNIMATEハウジング – シリーズCH2OM, 幅:
	750 mm
注文番号	<u>1248240000</u>
種別	CH20M BUS 4.50/05 AU/750
GTIN (EAN)	4050118053210
数量	5 items

CH20M BUS 4.50/05 AU/750



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き(インチ)	0.0591 inch
 高さ	21.8 mm	 高さ(インチ)	0.8583 inch
幅	750 mm	 幅(インチ)	29.5275 inch
正味重量	54 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַן ויטיון נאַ	十週(光脉なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

色.	黒色	カラーチャート(類似)	RAL 9011
 UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	Au (ゴールド)
接触表面	金メッキ	動作温度、最大	120 °C

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	ゴールド
基本材質	 プラスチック		

一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, バ スプロファイル経由	カラーチャート(類似)	RAL 9011

システムパラメータ

金塗膜厚さ、最小	0.5 μm	金皮膜厚さ、最大	0.8 μm
銅塗膜厚さ、最小	0.7 µm	回路パス当たりの最大通電容量	5 A
通電容量、最大回路経路(合計電流)	25 A	DIN EN 60664に準拠したACバスレール	l 63 V
		電圧、最大	

UL840準拠の電圧ACバスレール、C22.230 V 番号14.5、最大

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		
.00 10.0	27 10 27 02		

カタログステータス / 図面 2

CH20M BUS 4.50/05 AU/750



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネットワーク互換の電流測定変換器 ACT20C



ACT20C シリーズは、連続プロセスを有するアプリケーション対応で特別開発されました。診断、装置、およびプロセス情報の継続モニタリング(「条件の監視」)を可能にします。

複数の ACT20C コンポーネント形状は、ACT20C イーサネットゲートウェイ、通信対応 ACT20C シグナルコンバータ、および ACT20C バス接続部端子からなる配置を形成します。

一般注文データ

種別 ACT20C-LBT-10 パージョン 注文番号 <u>1510340000</u> ACT20Cステーション用バス終端端子, 入力: 0...40/50/60 A, 出力: GTIN (EAN) 4050118319491 パルス 数量 1 ST

カタログステータス / 図面