


WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | フィードスルー端子台、ねじ接続、ダークページュ、 6 mm ² , 41 A, 800 V, 接続数: 2 |
| 注文番号 | 1393350000 |
| 種別 | WDU 6 IR |
| GTIN (EAN) | 4050118323528 |
| 数量 | 100 items |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 46.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.8307 inch |
| 高さ | 60 mm | 高さ (インチ) | 2.3622 inch |
| 幅 | 7.9 mm | 幅 (インチ) | 0.311 inch |
| 正味重量 | 12.75 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -60 °C...85 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|--------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0,113 kg CO2 eq. |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A5 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 8 |
| 接続方向 | 横向きに | 締付けトルク、最大. | 1.6 Nm |
| 締付けトルク、最小. | 0.8 Nm | 被覆剥き長さ | 12 mm |
| 接続方式 | ねじ接続 | 接続数 | 2 |
| クランプ範囲、最大 | 10 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.22 mm ² |
| クランプネジ | M 3.5 | 刃寸法 | TX 15 |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最大 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.22 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最小 | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最大 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.22 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最小 | | 配線接続断面、細径撲線、最大 | 10 mm ² |
| 配線接続断面、細径撲線、最小 | 0.22 mm ² | 接続断面、撲線、最大 | 10 mm ² |
| 接続断面、撲線、最小 | 0.22 mm ² | ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 4 mm ² |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 10 mm ² |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.22 mm ² | 接続断面、細径撲線、最小 | 0.22 mm ² |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----|
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 | | |
| システム仕様 | | | |
| バージョン | ねじ接続、ねじ込み可能な 交差接続用、コネクタ無し の終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 1 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com


| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 取り付けレール | TS 35 | N 関数 | いいえ |
| PE 関数 | いいえ | PEN 関数 | いいえ |
| 全般 | | | |
| 導体接続断面積 AWG、最大. 標準 | AWG 8 IEC 60947-7-1 | 配線接続断面 AWG、最小 取り付けレール | AWG 26 TS 35 |
| 材料データ | | | |
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |
| 評価データ | | | |
| 定格断面 | 6 mm ² | 定格電圧 | 800 V |
| 定格 DC 電圧 | 800 V | 公称電流 | 41 A |
| 最大導体電流 | 57 A | 標準 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 0.78 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.31 W | 汚染度 | 3 |
| 評価データ IECEx/ATEX | | | |
| マーキング EN 60079-7 | Ex eb II C Gb | Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D |
| 追加の技術データ | | | |
| 開放側面 | 右 | 類似端子数 | 1 |
| 爆発試験バージョン | はい | 取り付け方式 | 嵌合仕様 |
| 分類 | | | |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WQV 6/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1052360000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190075866 | (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WQV 6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1054760000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190174163 | (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WQV 6/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1054860000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190180799 | (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WQV 6/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1052260000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190153977 | (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAP 2.5-10 | バージョン |
| 注文番号 | 1050000000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 簾合仕様: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4008190103149 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WAP 2.5-10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1050080000 | 端子用エンドプレート, 青色, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 簾合仕様: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4008190136611 | |
| 数量 | 50 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WAP 16+35 WTW 2.5-10 | バージョン |
| 注文番号 | 1050100000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, ダークベージュ, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190079901 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1050180000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190013899 | |
| 数量 | 20 ST | |

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| 数量 | 50 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WTA 3 WDU4 | バージョン |
| 注文番号 | 1632350000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190209711 | |
| 数量 | 25 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白




WADコネクタマーカは、Wシリーズ端子、WEW 35/2 およびZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAD 8 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1112940000 | グループマーカー, カバー, 33.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891825 | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | WAD 8 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1112950000 | グループマーカー, カバー, 33.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891696 | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | DEK 5/8 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1856740000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | 白色 |
| 数量 | 800 ST | |
| 種別 | WS 12/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1906000000 | WS, 端子マーカー, 12 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248528158 | 色 |
| 数量 | 420 ST | |

SchT グループマーカーキャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SCHT 7 | バージョン |
| 注文番号 | 0517960000 | SCHT, 端子マーカー, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZGB 15 | バージョン |
| 注文番号 | 1636530000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZGB 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1611930000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |

シールドクランプブラケット



ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | LS 2.8 WDU2.5-10 | バージョン |
| 注文番号 | 1056400000 | Wモデルシリーズ, シールドバス |
| GTIN (EAN) | 4008190036454 | |
| 数量 | 100 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WTW EN | バージョン |
| 注文番号 | 1058800000 | 仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| 数量 | 20 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別 | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0280600000 | アクセサリ, ソケット |
| GTIN (EAN) | 4008190023188 | |
| 数量 | 50 ST | |

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071080000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | STB 21.6/IH/DB WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071000000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204 | |
| 数量 | 50 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071010000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071020000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | STB 21.6/IH/RT WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1778990000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169665 | |
| 数量 | 50 ST | |

アクセサリ



電流および電圧トランസフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071040000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 | |
| 数量 | 50 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット




端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1071030000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1312520000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 | |
| 数量 | 50 ST | |

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。


MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007130000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| 数量 | 500 ST | |

交差接続



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WQV 35-4/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1064200000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190072919 | (P): 16.00, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 10 ST | |

WDU 6 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WAP 2.5-10/0.5MM | バージョン |
| 注文番号 | 1966380000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 54.5 mm, 幅: 0.35 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248688616 | V-0, Wemid, 簡合仕様: はい |
| 数量 | 50 ST | |