

CLI M 2-40Q NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ―, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm
注文番号	1395680000
種別	CLI M 2-40Q NE MP
GTIN (EAN)	4050118196115
数量	20 items

CLI M 2-40Q NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
幅	11.4 mm	幅 (インチ)	0.4488 inch
正味重量	1.04 g		

温度

動作温度範囲 -30...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

アークごとの数	20		
印刷種別	ニュートラル		
バージョン	MultiPack		
幅	11.4 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-30 °C		
ハロゲン	はい		
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし		
印刷文字	中立		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品	
推奨業種	プロセス, 機械		
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Conductor and cable markers		
動作温度範囲	-30...80 °C		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	500 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	導体外径	10 - 317 mm
接続配線の断面	16 - 500 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		