データシート

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M 20, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1398710000
種別	SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118200607
数量	1 items

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cURus）	E307231

寸法と重量

正味重量	44.28 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.75 mm²	撚線/ケーブル長	0.2 m
カラーコーディング	黒色, 青色, 緑色/黄色, 茶色, 白色	極数	5

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	接点材質	CuZn
公称電圧	300 V	公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	M 20	定格電流	8 A（4 極および5 極）、10 A（3 極）
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

一般データ

極数	5
コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ
接触表面	金メッキ
締付けトルク	1.5 Nm
コア断面積	0.75 mm²
接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn
公称電圧	300 V
公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	M 20
定格電圧	300 V
定格電流	8 A（4 極および5 極）、10 A（3 極）
接続 1	7/8"
接続 2	Flying wires

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

撚線/ケーブル長	0.2 m	
定格突入電圧	4000 V	
取り付けスレッド	M 20	
取り付けトルク範囲	11.8 … 12 Nm	
定格電圧（UL）	600 V	
取り付けトルク	最小：	11.8 Nm
	最大.	12 Nm
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	
導体外径	-	

分類


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



配線図



極スキーム

