



THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベルは、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュールのラベリングに使用されます。

M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンターは、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

#### 一般注文データ

バージョン	THM, マーカーの挿入, 90 x 8 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1429420000</a>
種別	THM UR20 WS
GTIN (EAN)	4050118233858
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	289.52 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

アークごとの数	1000
印刷方法	熱伝達
バージョン	自己接着型
幅	8 mm
UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	はい
基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム ラベルリール
UL 969 j 準拠の認可	いいえ
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Insert markers
動作温度範囲	-40...80 °C
ロールあたりの数	1000

## 装置マーカー

ハロゲン はい

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	