

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、光ファイバー

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST IP 20, ST IP 20, 50 μm, LSZH,
	5 m
注文番号	<u>1433990050</u>
種別	IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X
GTIN (EAN)	4050118242751
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	83.6 g	RC (127)	100.0004 man
温度			
保管温度		動作温度	-20 °C70 °C
取り付け温度		<u>判下/皿/文</u>	-20 C70 C
環境製品コンプライアンス			
D-11C +4+++++	*# thn (4. 17.4・) \		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含む。	 まれていません	
ケーブル特有の規格			
	// IEO 044E0 0 DIN EN	ᅪᄯᄝᄼᆫᅠᆒᇿᅑᅝᅘᄳᇹᄼᆛᄽ	150 04005 0
ツイストペアデバイス接続ケーブルの 様	11 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	対称通信ケーブル配線確認の仕様	IEC 61935-3
一般基準			
コウクク田校	IEC 60874-10		
コネクタ規格	160 00874-10		
標準 			
コネクタ規格	IEC 60874-10		
ケーブルの機械的特性と材料特性	生		
ハロゲン	いいえ	最小曲げ半径、繰返し	56 mm
最小曲げ半径(1回のみ)	28 mm	取小叫り十年、深とし	30 111111
ケーブル構造			
シース直径	2.8 * 5.7 mm	シースカラー	
標準形状	I-V (ZN) H	<u>シースカラー</u> シース素材	ESZH
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 μm
コアの直径	50 μm		•
プラグ	1		
プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線,	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線,
- / / Н	プラグ, プラスチック, シー ルドなし	±. //	プラグ, プラスチック, シー ルドなし

プラグ、右

プラグ右

カタログステータス / 図面 2

ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左			
左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2	減衰	850 nmで≤2.5 dB/km, 1300 nmで≤ 0.7dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 500 MHz*km, 1300 nmで≥ 500 MHz*km		
分類			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

カタログステータス / 図面 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<u>1689470001</u>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS VO	バージョン
種別 注文番号	VT SF 6/21 MC NE WS V0 1730560001	バージョン SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
	,	· · · -

カタログステータス / 図面 5