

## HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| バージョン      | オス型, 銀色, 35 - 35 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1435780000</a>       |
| 種別         | HDC MHP100 M 35                  |
| GTIN (EAN) | 4050118240672                    |
| 数量         | 10 items                         |

## HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量 16.95 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

|         |                    |             |                         |
|---------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 接点直径、オス | 6.55 mm            | 被覆剥き長さ、定格接続 | 19 mm                   |
| 接続方式    | クリンプ接続             | バージョンインサート  | MHP                     |
| 導体断面、最大 | 35 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小     | 35 mm <sup>2</sup>      |
| 表面仕上    | 銀色                 | プラギング回数     | ≥ 500                   |
| 種別      | オス型                | 基本材質        | 銅合金                     |
| 生産方法    | 回転                 | 接続配線の断面     | 35 - 35 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ  |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 HEX 16/35        | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1500950000</a> | 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309492              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |