

PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



最大 16 の接続レベルを備える信号整列 (PRV) 対応プッシュイン端子台は、プロセス制御エンジニアリングの配線イニシエータおよびアクチュエータ信号の要件を満たすように特別設計されています。最適な形状により、パネル内のスペースを最大 50 % 節約できます。また、電流バーの独自の V 字形状により、常に低い接点抵抗を確保します。

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, ポテンシャル分電器, 定格断面: 1.5 mm ² , レベル数: 8, 接続数: 32, 色: 橙色
注文番号	1301640000
種別	PPV 8 OR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN)	4050118098976
数量	20 items

PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

深さ	65.5 mm	奥行き (インチ)	2.5787 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	9.2 mm	幅 (インチ)	0.3622 inch
正味重量	50.65 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	16 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	300 V	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
電流サイズ B (cURus)	10 A	現在のサイズ D (cURus)	10 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	16 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 16	接続方向	傾斜/角度のついた
被覆剥き長さ	10 mm	接続方式 2	PUSH IN
接続方式	PUSH IN	接続数	32
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 24	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小		配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.13 mm ²	接続断面、撚線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	PUSH IN
-----------	---------

PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

バージョン	プッシュイン接続, 垂直交差接続, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	8	レベルごとのクランプポイント数	4
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	はい
PE 接続	いいえ	取り付けレール	TS 35 x 7.5
PE 関数	いいえ		

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 16	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 24
標準	IEC 60947-7-1	取り付けレール	TS 35 x 7.5

材料データ

基本材質	ポリカーボネート	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	1.5 mm ²	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	公称電流	17.5 A
最大導体電流	17.5 A	標準	IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W


追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	嵌合仕様
-----------	-----	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

図面



PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プッシュイン接続搭載ソケット対応渡り配線

RIDERSERIES RCI のソケット対応渡り配線



一般注文データ

種別	SRC-I QV P	バージョン	
注文番号	8870840000	RIDERSERIES RCI, 短絡接続	
GTIN (EAN)	4032248631681		
数量	10 ST		

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	PAP PRV/PPV8 BL	バージョン	
注文番号	1268000000	Pシリーズ, エンドプレート, 青色, 3 mm	
GTIN (EAN)	4032248113040		
数量	10 ST		
種別	PAP PRV/PPV8 GR	バージョン	
注文番号	1211460000	Pシリーズ, エンドプレート, グレー, 3 mm	
GTIN (EAN)	4032248113446		
数量	10 ST		
種別	PAP PRV/PPV8 SW	バージョン	
注文番号	1173720000	Pシリーズ, エンドプレート, 黒色, 3 mm	
GTIN (EAN)	4032248966158		
数量	10 ST		
種別	TW PRV8	バージョン	
注文番号	1173670000	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷なし	
GTIN (EAN)	4032248966141		
数量	10 ST		
種別	TW PRV8 0-7	バージョン	
注文番号	1230090000	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷0-7, 水平	
GTIN (EAN)	4050118013917		
数量	10 ST		

PPV 8 OR 35X7.5 DGR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TW PRV8 1-8	バージョン
注文番号	1230080000	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷1-8, 水平
GTIN (EAN)	4050118013740	
数量	10 ST	
種別	TW PRV8 A-H	バージョン
注文番号	1230110000	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷A-H, 水平
GTIN (EAN)	4050118013900	
数量	10 ST	

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	ZEW 35/2 SW	バージョン
注文番号	1162610000	エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248962716	
数量	20 ST	

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	BZT PRV8 BL 35X7.5	バージョン
注文番号	1267970000	Pシリーズ, マーカーホルダー, 青色, レベル数: 8, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248113293	
数量	20 ST	
種別	BZT PRV8 SW 35X7.5	バージョン
注文番号	1173580000	Pシリーズ, マーカーホルダー, 黒色, レベル数: 8, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248966110	
数量	20 ST	

PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR	バージョン
注文番号	1208970000	WS, 端子マーカー, 7.8 x 9.2 mm, ピッチ (mm) (P): 9.20 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248990092	グレー
数量	360 ST	

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	


PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.0X60	バージョン	
注文番号	2749260000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 60 mm, 刃厚み	
GTIN (EAN)	4050118895537	(A): 0.4 mm	
数量	1 ST		