


## FTA-C300-32DI-24VDC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの新型インターフェースと配線済ケーブルにより、Honeywell C300 入出力カードとフィールドコンポーネントを簡単、迅速かつエラーなしで接続することができます。

IOTA (出入口端子部品) は、ワイドミュラー製の回路基板用コネクタを使用して設計されています。これらの回路基板用コネクタは、ポイントツーポイント配線を用いたり、ワイドミュラー製の FTA と組み合わせた配線済みケーブルによって、ユーザーがフィールドに入力する際の柔軟性を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	インターフェース, RS, 1線式の, クランピングヨーク
注文番号	<a href="#">1312040000</a>
種別	FTA-C300-32DI-24VDC-S
GTIN (EAN)	4050118114522
数量	1 items

## FTA-C300-32DI-24VDC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (UR) E141197

## 寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	131 mm	高さ (インチ)	5.1575 inch
幅	244 mm	幅 (インチ)	9.6063 inch
正味重量	832.83 g		

## 温度

保管温度 -40...60 °C 動作温度 -25...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

## 公称データUL

動作温度 UL、最小	0 °C	動作温度 UL、最大	25 °C
定格電圧DC UN (供給)	24 V	定格電流 (供給)	0.63 A
定格電流ヒューズ (電源)	0.63 A	定格電圧DC UN (入力)	24 V
定格電圧DC UN (出力)	24 V	定格電流 I <sub>最大</sub> (出力)	0.1 A

## 一般データ

リレーごとの LED ステータス表示	緑色	リレーごとのヒューズ	該当なし
供給電圧のLED ステータス	黄色	電源ヒューズ	630 mA

## 接続データ

極数 (コントロール側)	64 極	配線システム	1線式の
制御側の接続	SLDV-THR 5.08		

## 評価データ

機械的耐用期間 5 x 106開閉サイクル

## 定格データの出力

リレー種別	RSS	接点の材質	AgNiゴールドフラッシュ
定格電圧	24 V DC ± 10%	最大直流連続電流	0.1 A
最小接点電流	1 mA	最小接点電圧	1 V

## FTA-C300-32DI-24VDC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 規制データの入力

入力電圧	24 V DC ± 10%	入力電流	13mA
------	---------------	------	------

## 絶縁協調 (EN50178)

定格入力絶縁電圧	<50 V AC	定格出力絶縁電圧	<50 V AC
過電圧カテゴリ入力/出力	III	過電圧カテゴリ入出力	III
過電圧カテゴリ出力/出力	III	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1.2/50µs)	1.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV
クリアランス入出力	≥ 6 mm		

## 接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 26	接続方式	クランピングヨーク
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
スリーブ付フレキシブル、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	フレキシブル、最大H05 (07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	固定式、最大 H05 (07) V-U	2.5 mm <sup>2</sup>
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	被覆剥き長さ	6 mm
締付けトルク、最大	0.6 Nm	締付けトルク、最小	0.5 Nm
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
最大配線断面、AWG	AWG 12		

## 供給接続

クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
-----------	----------------------	-----------	-------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**FTA-C300-32DI-24VDC-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

