

## IE-C6FP8LD0015X40X40-Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

組立済 IE ケーブル、パッチケーブルクロスオーバー、Cat. 6、LSZH、グレー

## 一般注文データ

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | パッチケーブル、クロスオーバー、<20 m:<br>Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 注文番号       | <a href="#">1312160015</a>                                             |
| 種別         | IE-C6FP8LD0015X40X40-Y                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118782141                                                          |
| 数量         | 1 items                                                                |

## IE-C6FP8LD0015X40X40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

## 寸法と重量

正味重量 77 g

## 温度

保管温度 -20 °C...60 °C

動作温度

取り付け温度 0 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 証明書番号 (cULus) E316369

## 電気プロパティ

50 °Cの通電容量 1 A PoE / PoE+ IEEE 802.3atに適合

## ケーブルの機械的特性と材料特性

色 黄色 最小曲げ半径 (1回のみ) 4 x ケーブル直径

## ケーブルの電気プロパティ

|             |                                                     |                       |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| カテゴリー       | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | 動作電圧                  | 50 V DC                |
| 1 kHzでの容量   | 46 nF/km                                            | テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド | 2秒間に2.5 kV/DC          |
| 抵抗差         | 5 %                                                 | 遅延時間差                 | 2.5 ns/100m            |
| 動作電圧 (UL定格) | 30 V AC / 42.4 V DC                                 | 特性インピーダンス             | 100 ± 15 Ω @ 1-100 MHz |

## ケーブル構造

|            |                                        |                    |                            |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 撚線         | 7                                      | シースカラー             | 黄色                         |
| 断面積        | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm <sup>2</sup> | シース直径、最大           | 5.9 mm                     |
| シース直径、最小   | 5.5 mm                                 | 電線対シールド            | アルミ箔                       |
| 電線コアの調整    | ツイストペア                                 | 全体シールド仕様           | 銅線編組由来のシールド編み              |
| シールド編組の重重複 | 60 %                                   | 色シーケンスまたは電線 - 電線ペア | 白 - 青、白 - オレンジ、白 - 緑、白 - 茶 |

## IE-C6FP8LD0015X40X40-Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ

|      |                                            |      |                                            |
|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 | 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|

## プラグ、右

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|--------------------------------------------|

## プラグ、左


|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|--------------------------------------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |


図面

配線



## アクセサリ

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 種別         | TM-I 12 MC NE WS           | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |                                           |
| 数量         | 320 ST                     |                                           |
| 種別         | TM-I 18 MC NE WS           | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                           |
| 数量         | 320 ST                     |                                           |