

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮 製ケーブルグランド。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得していま す。

一般注文データ

パージョン	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>1460070000</u>
種別	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
数量	20 items

1 カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

認可	CE	
認可	EAC; ATEX	
MAMID承認件数	11	

 ϵ

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	45.5 mm	高さ (インチ)	1.7913 inch
長さ	45.5 mm	 長さ(インチ)	1.7913 inch
正味重量	64.4 a		_

温度

動作温度 -40 ℃...100 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	18 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP66, IP68
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
	1.5 mm	ハロゲン	はい
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	AF サイズ 1	28 mm
AF サイズ 2	28 mm	保護度合い	IP66, IP68 - 6バール(30 分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	 真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	CR	外付スレッド	M 25
ねじ山長さ	16 mm	注:保護等級	設置手順の情報を確認して ください。
インストールのガイドライン	組立指示を参照	クランプインサート	ネオプレン

証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	証明書番号、ケーブルグランド _(ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
証明書番号、ケーブルグランド (GOST)	POCC TR.05.B04161		

重要なメモ

製品情報	エンクローシ#ャーの壁の肉厚が 3 mm 以下の場合(Klippon STBエンクロージャーなど)、追加
	のフラットシール (GWDR NP) を使用する必要があります。
	追加の平面ガスケットはパッケージングユニットに含まれています。

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M25 MS

注文番号 <u>1737010000</u>

GTIN (EAN) 数量 100 ST

4008190956486

バージョン

SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真

鍮、ニッケルメッキ

4 カタログステータス / 図面