


SFR 2/12 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

スリムフィックス Redesign SFR は、使い慣れたスリムフィックス導体マークを変更したもので、設置が大幅に簡素化されています。マークをケーブルに滑らせるだけで、すぐに確実に固定できます。

一般注文データ

バージョン	SlimFix R, 導体およびケーブルマーク, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	1318780000
種別	SFR 2/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118179583
数量	80 items

SFR 2/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	5.8 mm	幅 (インチ)	0.2283 inch
正味重量	0.17 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.002 kg CO2 eq.

一般データ

アーカごとの数	80
印刷種別	顧客の仕様に準拠
幅	5.8 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド 66
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
アドバイスラベル	顧客要件に応じた色 (M-PrintPROファイルをお送りください)
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	12 x 3.2 mm
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-40...100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	2.9 mm
導体外径、最小	2.2 mm	導体外径	2.2 - 2.9 mm
接続配線の断面	0.75 - 1.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		