

**CC-M 27/18 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールをご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたりベットが挙げられます。

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | MetalliCard, デバイスマーカー, 26.8 x 18 mm, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1327630000</a>              |
| 種別         | CC-M 27/18 AL                           |
| GTIN (EAN) | 4050118132526                           |
| 数量         | 200 items                               |

**CC-M 27/18 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.5 mm  | 奥行き (インチ) | 0.0197 inch |
| 高さ   | 26.8 mm | 高さ (インチ)  | 1.0551 inch |
| 幅    | 18 mm   | 幅 (インチ)   | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 0.61 g  |           |             |

**温度**

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -55...130 °C |
|--------|--------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**一般データ**

|                 |                                |             |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| ラベリングフィールドのサイズ  | 27 x 18 mm                     |             |
| バージョン           | プラグ接続可能                        |             |
| 幅               | 18 mm                          |             |
| 動作温度範囲、最大       | 130 °C                         |             |
| 動作温度範囲、最小       | -55 °C                         |             |
| 色               | 銀色                             |             |
| 基本材質            | 陽極酸化アルミニウム                     |             |
| 印刷文字            | 非搭載                            |             |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                         | MetalliCard |
| ラベリングフィールドのサイズ  | 25 x 15 mm                     |             |
| 推奨業種            | エネルギー, プロセス                    |             |
| 互換性を有するプリンター    |                                |             |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MetalliCard = Device markers |             |
| 動作温度範囲          | -55...130 °C                   |             |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**CC-M 27/18 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面


使用例



**CC-M 27/18 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****補完製品****一般注文データ**

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | DKB CC 27/18               | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1341140000</a> | MetalliCard, 接着ストリップ, 27 x 18 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4050118145625              |                                      |
| 数量         | 320 ST                     |                                      |
| 種別         | INLAY CC-M 27/18           | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1341040000</a> |                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118145397              |                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                      |
| 種別         | INLAY CC-M UNIVERSAL       | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1341120000</a> |                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118145458              |                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                      |
| 種別         | PRIMER CC-M                | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">2068020000</a> |                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |                                      |
| 数量         | 100 ST                     |                                      |