データシート

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

バージョン	システムケーブル, V14ハイブリッド（シールド）, V14ハイブリッド（シールド）, PVC, 16 m, , ハイブリッド
注文番号	1465850160
種別	IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272536
数量	1 items

データシート

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

長さ	16 m	長さ（インチ）	629.9213 inch
正味重量	2053 g		

温度

保管温度		動作温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

標準

コネクタ規格	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

電気プロパティ

動作電圧	300 V	絶縁抵抗	> 500 MΩ

ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し	10 x ケーブル直径	最小曲げ半径（1回のみ）	5 x ケーブル直径

ケーブルの電気プロパティ

動作電圧	300 V	絶縁抵抗	> 500 MΩ

ケーブル構造

シースカラー	黒色	断面積	2 x 0,34 mm² + 7 x 0.5 mm²
絶縁断面	1.25 mm	絶縁	PP
シース直径、最大	9.5 mm	シース直径、最小	9.1 mm
シース素材	PVC	ケーブル配置	ハイブリッドケーブル、常設対応
シールド編組の重重複	85 %	絶縁直径 2	2.15 mm

プラグ、右

プラグ右	Q10 Hybrid, IP67, メス型接点, 直線, PushPull V14,

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	プラグ, 亜鉛ダイカスト, シールド仕様		

プラグ、左

左プラグ	Q10 Hybrid, IP67, メス型接点, 直線, PushPull V14, プラグ, 亜鉛ダイカスト, シールド仕様		

分類

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

