

**THM GEW 38/19 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

THM GEW の織物ラベルは、非常に柔軟な綿織物で作られています。熱転写式プリンターで使用のリールへの配送により、オフィス用レーザープリンターの A4 シートよりも厚い接着層を可能とします。この柔軟性と厚い接着層とを併せ持つことで、より高い接着強度を確保し、例えばケーブルやホース等の角度または丸い物体での使用が可能になります。

**一般注文データ**

バージョン	THM, デバイスマーカー, 19 x 38 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1335100000</a>
種別	THM GEW 38/19 GE
GTIN (EAN)	4050118142983
数量	1 items

**THM GEW 38/19 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.3 mm	奥行き (インチ)	0.0118 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	38 mm	幅 (インチ)	1.4961 inch
正味重量	567 g		

**温度**

動作温度範囲	-29...80 °C
--------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	天然ゴム系接着剤	
抵抗コード準拠の素材色	4	
アーカごとの数	2000	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	自己接着型	
幅	38 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
色	黄色	
ハロゲン	はい	
基本材質	綿織物	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-29...80 °C	
ロールあたりの数	2000	

**装置マーカー**

ハロゲン	はい
------	----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM GEW 38/19 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**THM GEW 38/19 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**THM GEW 38/19 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	