データシート

# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。
当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。
何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12/M8, 極数 : 3, 3 m, ツインケーブル, シールド仕様: いいえ, LED: はい, シース材料: PVC, ハロゲン: はい |
| 注文番号 | 1466370300 |
| 種別 | SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V |
| GTIN (EAN) | 4050118276039 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| MAMID承認件数 | |
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 170.72 g |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合） | 6c, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### ケーブルの技術仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3 m | シースカラー | 黒色 |
| ケーブルキャリアに最適 | いいえ | コア断面積 | 0.25 mm² |
| シールド仕様 | いいえ | ハロゲン | はい |
| 絶縁 | PVC | シース材料 | PVC |
| ケーブル長を設定可能 | いいえ | UL AWM スタイル準拠の外装 | 2464 (80 °C / 300 V) |
| 溶接火花耐久性 | いいえ | カラーコーディング | 茶色, 青色, 黒色 |
| 歪み耐性 | 0 °/m | 温度範囲、固定 | -30...80 °C |
| 溶接スパーク耐久性 | いいえ | 温度範囲、移動 | -5...80 °C |
| 極数 | 3 | 外径 | 4.5 mm ± 0.2 mm |

### 一般的な技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| コーディング | なし | 接続スレッド | M12/M8 |
| 接触表面 | 金メッキ | LED | はい |
| バージョン | ツインケーブル | ハウジング主要材質 | PUR |
| 絶縁抵抗 | 108 Ω | 公称電圧 | 24 V |
| 公称電流 | 4 A | 保護度合い | IP67, IP68, ねじ込み, IP65, IP66 |
| プラギング回数 | ≥ 100 | 汚染度 | 3 |
| ジャンパー | 該当なし | スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C | 締付けトルク | M12：0.8 ~ 1.2 Nm, M8：0.5 ~ 0.6Nm |

### 一般基準

| | |
|---|---|
| コネクタ規格 | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |

### 標準

| | |
|---|---|
| コネクタ規格 | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |

# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 電気プロパティ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 108 Ω | 公称電圧 | 24 V |

### プラグ、右

| | |
|---|---|
| プラグ右 | M8, IP68, メス型接点, 角度90°, プラスチック, LED, シールドなし, M8, IP68, メス型接点, 角度90°, プラスチック, LED, シールドなし |

### プラグ、左

| | |
|---|---|
| 左プラグ | M12, A コード化, IP68, オス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |


# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


## 図面

### 寸法図





Twin male connector, straight

### 寸法図





Angled socket

### 極スキーム




Twin male connector

### 極スキーム




Socket


# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

### 配線図




### 理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | KT 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9002650000 | カットツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| 数量 | 1 ST | |

### ツール



PVC 製ケーブル対応シーススストリッパー

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | AM 12 | バージョン |
| 注文番号 | 9030060000 | ツール, シーススストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| 数量 | 1 ST | |

### トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty
® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SCREWTY-M12-DM | バージョン |
| 注文番号 | 1900001000 | M12ライン成形用ケーブルグランドツール |
| GTIN (EAN) | 4032248436408 | |
| 数量 | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SAI-SCREWTY BOX | バージョン |
| 注文番号 | 1939180000 | ネジ止めツール |
| GTIN (EAN) | 4032248615506 | |
| 数量 | 1 ST | |

### ツール




- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2 つのプロセスで 2 本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | STRIPPER 6-16 RED-LINE | バージョン |
| 注文番号 | 9203110000 | ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248541423 | |
| 数量 | 1 ST | |


# SAIL-ZW-M8BW-3L3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。
TM-I の特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLI T スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | TM-I 18 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718431044 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| 数量 | 320 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | TM-I 18 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1718431687 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| 数量 | 320 ST | |