IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







組立済 IE ケーブル、PROFINET、PROFINET 仕様に従った プッシュプル電源プラグコネクタ付属

一般注文データ

バージョン	システムケーブル, プッシュプル電源, プッシュプ ル電源, PVC, 30 m
注文番号	<u>1350120300</u>
種別	IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165548
数量	1 items

Weidmüller **3**

IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量	1		
長さ	30 m	長さ (インチ)	1181.1024 inch
正味重量	4000 g		
温度			
保管温度	-40 °C80 °C	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度	-15 °C70 °C	到 [[一個反	-40 C70 C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	<u>準拠 (免除なし)</u> 0.1wt%を超えるSVHCは含ま	キャフハキサ /	
	0.1801%を超える58日には召る	th Curen	
一般基準			
コネクタ規格	in accordance with		
	PROFINET specification		
標準			
コウクセヤヤ	in a considerate contain		
コネクタ規格 	in accordance with PROFINET specification		
電気プロパティ			,
公称電圧	24 V	50°Cの通電容量	16 A
			10 A
ケーブルの機械的特性と材料	特性 ————————————————————————————————————		
ハロゲン	はい	最小曲げ半径(1回のみ)	4 x ケーブル直径
曲げサイクル	1 mill.	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2
			'
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16	シースカラー	グレー(RAL 7001相当)
<u>断面積</u> 配線数	5*1.5 mm ²	<u>シールド</u> 絶縁	シールドなし PVC
シース直径、最大	8.1 mm	シース素材	PVC
電線材質	非絶縁銅線	2 7.2013	
プラグ			
	D 10 "D "C '=	+	D 15 "5 "5" '=
プラグ右	PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし	左プラグ	PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし
プラグ、右			
	B 1 B 11 B 12 B 1		
プラグ右	PushPull Power, IP67, メス		
	型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし		

作成日 09.11.2025 07:55:58 MEZ

IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

プ	=	H	•	+
/	_	7	•	攵

PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし 左プラグ

分類

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 9.0	27-06-20-01
ECLASS 9.1	27-06-23-90	ECLASS 10.0	27-06-01-05
ECLASS 11.0	27-06-01-05	ECLASS 12.0	27-06-01-05
ECLASS 13.0	27-06-01-05	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-I の特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと 取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証 済マーカーです
- 済マーカーです ● スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性 を提供します
- CLITスリーブに関連した P-Ink または STI ペンによる ラベリングには適していません

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1718411044</u>	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1718431044</u>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	