データシート

VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

この商品はまもなく販売終了となります。



アレスタに欠陥が生じた場合、このスペア避雷器を再注文し、不具合のあるアレスタと交換することで、保護機能の回復が容易にできます。

一般注文データ

バージョン	サージ電圧アレスタ, 低電圧, アクセサリ, スペア避雷器, TT nur für N-PE
注文番号	1351930000
種別	VPU I 0 N-PE 260V/50KA
GTIN (EAN)	4050118158274
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-01T00:00:00+02:00
代替製品	VPU AC I 0 N-PE 305/50 LH

VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き（インチ）	2.5197 inch
高さ	94 mm	高さ（インチ）	3.7008 inch
幅	17.8 mm	幅（インチ）	0.7008 inch
正味重量	56 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	IV	汚染度	2

一般データ

光学機能表示	該当なし	セグメント	電源分配
バージョン	スペア避雷器	設計	インスタンスIP 20
UL 94 可燃性等級	V-0	色	青色
保護度合い	IP20		

公称データIEC/EN

極数	1	漏電流（公称電圧）	1 µA
定格電圧 (AC)	230 V	低電圧ネットワーク	TT nur für N-PE
保護レベル Up I にてN (N-PE)	≤ 1.5 kV	電圧種別	AC
一時的なサージ電圧（過電圧）	1200 V	応答時間/フォールバック時間	≤ 100 ns
周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
標準	IEC61643-11, EN61643-11	雷テスト電流、Iimp （10/350µs） （N-PE）	50 kA
EN 61643-11に準拠した要件クラス	T1, T2	IEC 61643-11への要求事項カテゴリー準拠	タイプI, タイプII
連続電圧（N / PE）、最大	260 V	放電電流 I最大 （8/20µs） （N-PE）	100 kA
放電電流 In （8/20µs） （N-PE）	50 kA	エネルギー調整（≤10 m）	タイプ I, タイプ II, タイプ III
短絡電流定格ISCCR	25 kA	一体型バックアップヒューズ	いいえ

一般データ

極数	1	保護度合い	IP20
色	青色		

データシート

VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ

接続方式	プラグ接続可能	導体断面、固定式、最大	35 mm²
導体接続断面積、細撚線、最大	25 mm²		

電気データ

電圧種別	AC

重要なメモ

製品情報	配電変圧器の接地がユーザー側の接地と相互接続されている IT システム (IEC 60634-4-44:2018 の図 44.A1 の RE=RA) に限って適用されます。

分類

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		


VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

電気記号



Schematic circuit diagram

VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラススクリュードライバー（フィリップ用）



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン
注文番号	2749890000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

スクリュードライバー（マイナス用）



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 1.0X5.5X125	バージョン
注文番号	2749850000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
数量	1 ST	