

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・ 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- ・長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	<u>1468880000</u>
種別	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	99 mm	ー 高さ(インチ)	3.8976 inch
幅	190 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	7.4803 inch
正味重量	174.63 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	ワイヤストリッパユニット

被覆剥き工具

ケーブル仕様	ハロゲンフリーの絶縁を備 えたフレキシブルでソリッ ドな導体	導体直径 (切断容量)	6 mm²
被覆剥き範囲 AWG、最大.	10 AWG	被覆剝き範囲 AWG、最小.	24 AWG
被覆剥き長さ、最大.	25 mm		6 mm²
導体断面、最小	0.25 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







使用例





使用例

U TYPE THHN 🛑





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・ 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- ・さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

ERME SPX UL	バージョン
<u>1471390000</u>	アクセサリ, カッターホルダー
4050118278248	
1 ST	
ERTE KLBC SPX UL	パージョン
<u>2571500000</u>	アクセサリ, 交換用圧着ナックル
4050118582123	
1 ST	
	1471390000 4050118278248 1 ST ERTE KLBC SPX UL 2571500000 4050118582123

カタログステータス / 図面 4