データシート

# PAC-M340-UNIU-V0-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

主要な Siemens S7-300 および S7-400 入出力カード対応のケーブル接続システムを利用すれば、デジタル入出力の両方に対してバイト接続システムを設計できます。
このシステムは次のシステムで構成されます：

- PLC 対応前面アダプター付属ケーブルと、インターフェース対応標準フラットケーブルコネクタ。
- バイトモードのパッシブインターフェースまたはパーリレー (8 つの信号グループで共有供給)。
- このシステムの主な利点は次のとおりです：
- プロジェクト計画立案および初期試運転の迅速化します。
- 設置時間を節約します。
- 省スペース仕様。
- 配線間違いの削減。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | ケーブルLiYY, 0.25 mm² |
| 注文番号 | 1355950100 |
| 種別 | PAC-M340-UNIU-V0-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986581142 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# PAC-M340-UNIU-V0-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 1116 g |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 保管温度 | -10…60 °C | 動作温度 | -10…50 °C |

### 公称データUL

| | |
|---|---|
| 合計電流、最大 | 3 A |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 10 m | 最適 | デジタル信号 |
| 基本材質 | PVC | ケーブル | ケーブルLiYY |
| インターフェースコネクタ | H0.25 (FERRULES 0.25mm²) | 極数、最小 | 20 極 |
| 外径 | 8.6 ± 1 mm | コネクタ PLC 側 | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | | |

### 電気データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合計電流、最大 | 3 A | 高電圧テスト | 1 KV/1s |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A | 定格電圧 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| 抵抗 | ≤ 80 mΩ/m | 動作電圧 | ≤60 V ≤ 25 V AC |
| 容量（導体 / 本数） | 300 pF/m | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |