

CC-M 15/60 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールをご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレーンを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 60 mm, 銀色 |
| 注文番号 | 1474250000 |
| 種別 | CC-M 15/60 ST SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118290554 |
| 数量 | 1 items |

CC-M 15/60 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.0197 inch |
| 高さ | 15 mm | 高さ (インチ) | 0.5906 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.3622 inch |
| 正味重量 | 3.41 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--|
| バージョン | プラグ接続可能 | | |
| 幅 | 60 mm | | |
| 動作温度範囲、最大 | 130 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -55 °C | | |
| 色 | 銀色 | | |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4301 | | |
| 印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 | | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | MetalliCard | |
| ラベリングフィールドのサイズ | 15.2 x 57.2 mm | | |
| 互換性を有するプリンター | | | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MetalliCard = Device markers | | |
| 動作温度範囲 | -55...130 °C | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-M 15/60 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

使用例

