

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。

このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。

高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。

すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 1500 V, ねじ接続, 設置サイズ: 550
注文番号	1475700000
種別	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
数量	1 items

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	80 mm	奥行き (インチ)	3.1496 inch
高さ	152 mm	高さ (インチ)	5.9842 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	725.26 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
------	--------------------------------------

一般データ

接続方式	ねじ接続	ハウジング設計	隔壁ハウジング
設置サイズ	550	UL 94 可燃性等級	V-0
色	黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	粉体塗装
シリーズ	HighPower	定格電圧 (DIN EN 61984)	1500 V
ハロゲン不使用	false	BG	550
保護度合い	IP68, 勘合状態		

寸法

幅	60 mm
---	-------

一般データ

接続方式	ねじ接続	色	黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	粉体塗装	エンクロージャーの材質	アルミニウムダイキャスト
シリーズ	HighPower	ガスケットの材質	シリコーンラバー
接点の材質	銅合金		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ハウジング



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

一般注文データ

種別	HDC HP ABGH COVER	バージョン
注文番号	1473470000	HDCエンクロージャ, カバー
GTIN (EAN)	4050118279917	
数量	1 ST	