HDC HP550 MTA 4P SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







特に Wagon-to-Wagon の結合要件に適したアクセサリは、HighPower エンドウォールコネクタ用に開発され、プラグインコネクタの付加価値を大幅に高めました。取り付けが簡単なコードピンにより極性違い防止が保証され、プラスチック製保護キャップは十分な粉塵保護を提供します。また、アルミニウム製カバーは、絶対的な防水性とダスト保護を実現するように設計されています。

アクセサリは、インテリジェントにシステム全体を対象 範囲とします。

一般注文データ

| バージョン | HDCエンクロージャ, 極数: 4 | | |
|------------|----------------------|--|--|
| 注文番号 | <u>1488280000</u> | | |
| 種別 | HDC HP550 MTA 4P SET | | |
| GTIN (EAN) | 4050118298390 | | |
| 数量 | 1 items | | |

カタログステータス / 図面 1

HDC HP550 MTA 4P SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | \ \ ^ | | | |
| OHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | | | | |
| ₹ さ | 16 mm | 長さ (インチ) | 0.6299 inch | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 72.5 g | <u> </u> | | |
| 温度 | | | | |
| | -40 °C 120 °C | | | |
| 環境製品コンプライアンス | ' | | , | |
| A Company of the Comp | Ne lie de RA L. L. | | | |
| RoHS 対応状況 REACH SVHC | 準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | | |
| | U.TWU%を超えるSVIICは含まれているとん | | | |
| 一般データ | | | | |
| | 4 | UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| 基本材質 | スチール板 | シリーズ | HighPower | |
| ハロゲン不使用 | false | | | |
| 一般データ | , | | | |
| 基本材質 | スチール板 | シリーズ | HighPower | |
| 重要なメモ | | | | |
| 製品情報 | 目的の操業に応じて、 | 内部で生成された電圧は使用電圧を動 | 重ね合わせ、対応するピークを抑制す <i>。</i> | |
| | ことができます。これ | | ハようにすることが不可欠です。この何 | |
| 分類 | | | | |
| TIM 6.0 | EC002641 | ETIM 7.0 | EC002641 | |
| TIM 8.0 | EC002641 | ETIM 9.0 | EC002641 | |
| TIM 10.0 | EC002641 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-06 | |
| CLASS 9.1 | 27-44-01-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-06 | |
| CLASS 11.0 | 27-44-03-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-06 | |
| CLASS 13.0 | 27-44-03-06 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-06 | |
| CLASS 15.0 | 27-44-03-06 | | | |

カタログステータス / 図面 2