SAIS-WDF-4-M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	壁貫通, 極数: 4, コーディング: A-coded, M12, 250 V
注文番号	<u>1383020000</u>
種別	SAIS-WDF-4-M20
GTIN (EAN)	4050118185072
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SAIS-WDF-4-M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 24.58 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ねじ接続
	亜鉛ダイカスト		108 Ω
接点材質	CuZn		1.5 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²	公称電圧	250 V
公称電流	8 A	 保護度合い	IP67
	≥ 100	 污染度	3
ケーブルグランド	M 20	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A, 2 A(8 極)
 シールド接続	いいえ	 スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C		

一般的な技術仕様

極数	4	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁抵抗	108 Ω	接点材質	CuZn
公称電圧	250 V	公称電流	8 A
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100
	3	ケーブルグランド	M 20
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

カタログステータス / 図面 2



SAIS-WDF-4-M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

