

## BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



長い耐用期間を誇るエネルギー効率に優れた非常用照明

- DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 注文番号       | 1390870000                            |
| 種別         | <a href="#">BG GHDE LED TL M4 PT6</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118191059                         |

## BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E345151

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 181 mm | 奥行き (インチ) | 7.126 inch  |
| 高さ   | 46 mm  | 高さ (インチ)  | 1.811 inch  |
| 幅    | 104 mm | 幅 (インチ)   | 4.0945 inch |
| 長さ   | 181 mm | 長さ (インチ)  | 7.126 inch  |
| 正味重量 | 566 g  |           |             |

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...60 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

## 一般データ

|             |                                        |                                               |              |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 配線種別        | Heluwind WK 103w-T<br>3G1..5 (AD 8 mm) | シリコン                                          | いいえ          |
| UL 94 可燃性等級 | V-0                                    | ハロゲン                                          | あり (PVCケーブル) |
| 取り付け方式      | ねじ取り付け                                 | 公称電圧                                          | 230 V        |
| 保護度合い       | IP65                                   | サージ電圧カテゴリ                                     | II           |
| 汚染度         | 2                                      | 取り付け位置、取り付け通知                                 | 任意           |
| 小電流         | 393 lm                                 | 短絡保護                                          | 内部           |
| 淡色 (CCT)    | Cool White, 6000K,<br>6000K            | 効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required<br>準拠) |              |
| 光度          | 6000 cd                                |                                               |              |




## IEC 60598-1に準拠した公称データ

定格電圧 265 V 突入電流 0.5 A @ 0.1 ms  
出力損失 < 2W

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000996    | ETIM 9.0    | EC000996    |
| ETIM 10.0   | EC000996    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |             |             |

図面



## BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別         | SKMU M16 - K GR            | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1772450000</a> | SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 16, 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248130191              | mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                          |

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 種別         | VG M16-1/K68               | バージョン                                                         |
| 注文番号       | <a href="#">1909860000</a> | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス                         |
| GTIN (EAN) | 4032248536788              | トレート, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, |
| 数量         | 50 ST                      | IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6                                     |
| 種別         | VG M16 - K 68              | バージョン                                                         |
| 注文番号       | <a href="#">1772290000</a> | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,                           |
| GTIN (EAN) | 4032248129959              | ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,    |
| 数量         | 50 ST                      | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6                               |