

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
注文番号	<u>1493750000</u>
種別	KQN-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118303469
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認						
ROHS						
noris						
寸法と重量						
			<u>'</u>			
正味重量	0.48 g	0.48 g				
環境製品コンプライアン	' ス					
	'					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)					
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
コネクタ						
コヤノノ	1					
導体断面、最大 導体断面、最大	1 mm²	導体断面、最小	0.5 mm²			
導体断面	1 mm²	<u></u>	利用できない			
穴	M 3.5	 軸の内径(d1)	1.6 mm			
軸の外径(d3)	6 mm	 軸の長さ (a)	5 mm			
接続長さ(I)	11 mm	フランジ内径(d2)	3.7 mm			
分類						
ETINA O O	50004050	ETIMA 7.0	50004050			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059			
TIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059			
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12			
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12			
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12			
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12			
ECLASS 15.0	27-40-02-12					

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ター ミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 HTN 21 バージョン

注文番号 9014610000 プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリ ンプ

GTIN (EAN) 4008190152734

数量 1 ST

作成日 03.11.2025 10:39:25 MEZ

4 カタログステータス / 図面