

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールでご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	MetalliCard, デバイスマーカー, 43 x 70 mm, 銀色
注文番号	<u>1500200000</u>
種別	CC-M 43/70 AL
GTIN (EAN)	4050118308938
数量	80 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4.00
7	三沙

平 総				
ROHS	適合			
寸法と重量	'			,
	0.5 mm	奥行き(インチ)		0.0197 inch
<u> </u>	43 mm	 高さ(インチ)		1.6929 inch
幅	70 mm	 幅(インチ)		2.7559 inch
正味重量	3.49 g			
温度				
動作温度範囲	-55130 °C			
環境製品コンプライアンス				'
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC	は含まれていません		
一般データ				
バージョン	プラグ接続可能			
幅	70 mm			
動作温度範囲、最大	130 °C			
動作温度範囲、最小	-55 °C			
色	銀色			
基本材質	クロム被覆アルミニウ	ム(AL), 陽極酸化アルミニ	ニウム	
印刷文字	非搭載			
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム		MetalliCard	
ラベリングフィールドのサイズ	41.3 x 68.3 mm			
推奨業種	エネルギー, プロセス			
互換性を有するプリンター				
組み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = Device markers			
動作温度範囲	-55130 °C			
分類				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

使用例

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

補完製品



一般注文データ

	•	
種別	DKB CC 43/70	バージョン
注文番号	<u>1500340000</u>	MetalliCard, 接着ストリップ, 43 x 70 mm, 透明
GTIN (EAN)	4050118309041	
数量	100 ST	
種別	INLAY CC-M 43/70	パージョン
注文番号	<u>1500300000</u>	
GTIN (EAN)	4050118309027	
数量	1 ST	
種別	PRIMER CC-M	バージョン
注文番号	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
数量	100 ST	