


THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- ・高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ・ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するためには、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 50.8 x 76.2 mm, 銀色
注文番号	1415650000
種別	THM FS 76.2/50.8 SI
GTIN (EAN)	4050118219548
数量	1 items

THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	50.8 mm	高さ (インチ)	2 inch
幅	76.2 mm	幅 (インチ)	3 inch
正味重量	445 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	自己接着型	
幅	76.2 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	銀色	
ハロゲン	はい	
基本材質	ポリエステル	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
UL 969 j 準拠の認可	はい	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-40...150 °C	
ロールあたりの数	500	

装置マーク

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECCLASS 15.0	27-28-11-04		

THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

インクリボン

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	