

## IE-C5DS4VG0030MCSS21-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 Dコード - ピンストレート, RJ45 IP 67バヨネットV01プラスチック, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
注文番号	<a href="#">1422010030</a>
種別	IE-C5DS4VG0030MCSS21-X
GTIN (EAN)	4050118225778
数量	1 items

## IE-C5DS4VG0030MCSS21-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ 3 m 長さ (インチ) 118.1102 inch  
正味重量 274 g

## 温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度 -40 °C...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP ff4adb94-ad1f-44aa-8dfa-9a857cafeb77

## ケーブル特有の規格

標準、絶縁物 DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) 標準、電線材質 DIN EN 13602 Cu-ETP-A  
標準、アセンブリ UL-Style 21694 標準、シールド材質 DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B  
標準、追加の標準 UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン はい 最小曲げ半径、繰返し 7.5 x ケーブル直径  
最小曲げ半径 (1回のみ) 3.5 \*直径 耐磨耗性 良い  
延焼耐性 in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685

## ケーブルの電気プロパティ

カテゴリ Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ループ抵抗 120 Ω/km  
信号伝達時間 5.3 ns/m テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド 2000 Veff、50 Hz、1分  
動作電圧、UL 600 V 動作電圧 (UL定格) 600 V  
転送インピーダンス 20 mΩ/m @ 10 MHz 特性インピーダンス 100 ± 5 Ω @ 100MHz

## ケーブル構造

撚線 7 シースカラー 緑色 (RAL 6018)  
標準形状 2YY (ST) CY 断面積 4 \* AWG 22/7 - 0.32 mm<sup>2</sup>  
2x2x0.75/1.5-100 LI VZN GN  
シールド SF/UTP 配線数 4  
絶縁断面 1.5 mm 絶縁 PE

## IE-C5DS4VG0030MCSS21-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

シース直径、最大	6.7 mm	シース直径、最小	6.3 mm
シース素材	PVC	ファイラー	中心要素として
電線コアの調整	スタークワッド	全体シールド仕様	アルミ箔、銅線編組由来のシールド編み
シールド編組の重重複	85 %	電線材質	撚り線加工錫メッキ銅線
内側シースの直径	4.05 mm	被覆マテリアル厚さ	0.9 mm
色シーケンスまたは電線 - 電線ペア	ホワイト、イエロー、ブルー、オレンジ	シールド編組厚さ	0.13 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		