



SLS 5.08/16/180DF SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。
オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示
ができます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 180°, クランプヨークねじ接 続, 箱
注文番号	1510940000
種別	SLS 5.08/16/180DF SN OR BX
GTIN (EAN)	4050118319910
数量	12 items
製品データ	IEC: 400 V / 0.2 - 2.5 mm ² UL:
パッケージ	箱

SLS 5.08/16/180DF SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	ULウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

深さ	22.2 mm	奥行き (インチ)	0.874 inch
高さ	15.3 mm	高さ (インチ)	0.6024 inch
幅	110.58 mm	幅 (インチ)	4.3535 inch
正味重量	26.57 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ		
接続方式	フィールド接続		
導体接続方法	クランプヨークねじ接続		
ピッチ (mm) (P)	5.08 mm		
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "		
導体取り出し方向	180°		
極数	16		
L1 (mm)	76.20 mm		
L1 (インチ)	3.000 "		
行数	1		
ピンモデルシリーズ数量	1		
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ抜き		
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除		
保護度合い	IP20, 完全取付け時		
スクリュードライバー刃	0.6 x 3.5		
スクリュードライバー刃の標準	DIN 5264-A		
プラグイン回数	25		
差し込み力/極、最大.	4 N		
引張強度/極、最大.	3 N		
締付けトルク	トルクタイプ	配線接続	
	使用状況の情報	締付けトルク	最小: 0.4 Nm 最大: 0.5 Nm

材料データ

絶縁材	PBT	色	橙色
カラーチャート (類似)	RAL 2000	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	プラグ接点の層構造	4...8 μm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C

SLS 5.08/16/180DF SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

接続に適した導体

固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05 (07) V-U	2.5 mm ²
撚線、最小 H07V-R	0.2 mm ²
撚線、最大 H07V-R	2.5 mm ²
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	2.5 mm ²
w. フェールル、DIN 46228 pt 1、最小	0.2 mm ²
ワイヤエンドフェールル付 DIN 46228	2.5 mm ²
pt 1、最大	

導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェールル端子	公称	0.5 mm ²
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェールル端子	H0.5/6
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェールル端子	公称	1 mm ²
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェールル端子	H1.0/6
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェールル端子	公称	1.5 mm ²
	被覆剥き長さ	公称 7 mm
	推奨フェールル端子	H1.5/7
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェールル端子	公称	2.5 mm ²
	被覆剥き長さ	公称 7 mm
	推奨フェールル端子	H2.5/7
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェールル端子	公称	0.75 mm ²
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェールル端子	H0.75/6

参照テキスト プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません。フェールルの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	18 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	4000 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	4 kV		

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	350.00 mm
VPE幅	142.00 mm	VPEの高さ	32.00 mm

SLS 5.08/16/180DF SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

テストの種類

試験：マーキングの耐久性	標準	VDE 0627タブ7項目3/6.86	
	テスト	耐久性	
テスト：クランプ可能な断面	評価	合格した	
	標準	VDE 0609パート1 06.83, EN 60947-1 03.91	
	導体種類	導体の種類と導体断面	H05V-U0.5
		導体の種類と導体断面	H05V-K0.5
		導体の種類と導体断面	H05V-U2.5
		導体の種類と導体断面	H05V-K2.5
		導体の種類と導体断面	AWG 28
導体の種類と導体断面	AWG 14		
評価	合格した		
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	EN 60947-1/1991セクション8.2.4.3	
	要件	0.3 kg	
	導体種類	導体の種類と導体断面	H05V-U0.5
		導体の種類と導体断面	H05V-K0.5
	評価	合格した	
	要件	0.7 kg	
	導体種類	導体の種類と導体断面	H07V-U2.5
		導体の種類と導体断面	H07V-K2.5
	評価	合格した	
	引き抜き試験	標準	EN 60947-1/1991セクション8.2.4.4
要件		≥5 N	
導体種類		導体の種類と導体断面	AWG 28/1
		導体の種類と導体断面	AWG 28/7
評価		合格した	
要件		≥50 N	
導体種類		導体の種類と導体断面	H07V-U2.5
		導体の種類と導体断面	H07V-K2.5
	導体の種類と導体断面	AWG 14/19	
評価	合格した		

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


SLS 5.08/16/180DF SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ




寸法図




グラフ



グラフ



グラフ




製品の利点



組立コストの削減 瞬時にセキュリティー確保

製品の利点



柔軟なアプリケーションオプション 3つの接続システムに対応