

## IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバー

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | パッチケーブル, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH,<br>1 m |
| 注文番号       | <a href="#">1433990010</a>                       |
| 種別         | IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X                          |
| GTIN (EAN) | 4050118242768                                    |
| 数量         | 1 items  |

## IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ 1 m 長さ (インチ) 39.3701 inch  
正味重量 35.2 g

## 温度

保管温度 動作温度 -20 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブル特有の規格

ツイストペアデバイス接続ケーブルの仕様 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 対称通信ケーブル配線確認の仕様 IEC 61935-3

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 60874-10

## 標準

コネクタ規格 IEC 60874-10

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン ない 最小曲げ半径、繰返し 56 mm  
最小曲げ半径 (1回のみ) 28 mm

## ケーブル構造

シース直径 2.8 \* 5.7 mm シースカラー 橙色  
標準形状 I-V (ZN) H シース素材 LSZH  
ケーブル配置 ZIPCORD 一次被覆 245.00 µm  
コアの直径 50 µm

## プラグ

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし 左プラグ ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

## プラグ、右

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

## IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## プラグ、左

|      |   |
|------|---|
| 左プラグ | ST, IP20, オス型接点, 直線,<br>プラグ, プラスチック, シー<br>ルドなし |
|------|---|

## 光ファイバ

|          |  |    |  |
|----------|--|----|--|
| ファイバーの種類 | GOF, マルチモード, OM2   | 減衰 | 850 nmで $\leq 2.5$ dB/km,<br>1300 nmで $\leq 0.7$ dB/km |
| 帯域幅      | 850 nmで $\geq 500$ MHz*km,<br>1300 nmで $\geq 500$ MHz*km |    |  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

図面

詳細図面



## IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーストリップです。導体取り付け後でも、マーカーストリップを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーストリップの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーストリップでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーストリップです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカーストリップ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VT SF 5/21 MC NE WS V0     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1689470001</a> | SlimFix, 導体およびケーブルマーカーストリップ, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190872571              |  |
| 数量         | 160 ST                     |  |
| 種別         | VT SF 6/21 MC NE WS V0     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1730560001</a> | SlimFix, 導体およびケーブルマーカーストリップ, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190954611              |  |
| 数量         | 160 ST                     |  |