

ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ユニバーサル、出力ループ駆動信号コンバータ

一般注文データ

バージョン	限界値モニタリング、入力：汎用U、I、R、S、出力：4-20 mA、（ループ電源）、トランジスタ（アラーム）
注文番号	1453210000
種別	ACT20P-UI-AO-DO-LP
GTIN (EAN)	4050118259605
数量	1 items

ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	CE; CULUSEX
認可	CULUS;
MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULusEX)	E338066



寸法と重量

深さ	113.6 mm	奥行き (インチ)	4.4724 inch
高さ	119.2 mm	高さ (インチ)	4.6929 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	150.63 g		

温度

保管温度	-20 °C...70 °C	動作温度	-20 °C...60 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 95% (結露なし)	湿度	10 ~ 90%, 結露なし

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL	該当なし
-------------------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

入力

センサー	PT100 (2線式/3線式), PT1000 (2線式/3線式), PT200, N120, Cu 10, 热電対: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U	数値入力	1
種別	ユニバーサル信号遮断装置/信号増幅器、サーモカップル、RTD	ポテンショメータ	1.2...500 kΩ
センサー供給	0.1 mA / 0.05 mA (測定範囲に依存) @ RTDケーブル	入力電圧	設定可能, ± 150 mV DC (最小測定範囲15 mV), ± 600 mV DC (最小測定範囲50 mV), ± 12 V DC (最小測定範囲1 V), ± 28 V DC (min. measurement range 2 V), ± 300 V DC (最小測定範囲100 V), 0...300 V AC
温度入力範囲	CU10: -100...+260 °C, Ni120: -80 °C...+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C...+850 °C, B: +100...+1820 °C, E: -270...	抵抗	0...750 Ω, 0...1.5 kΩ, 0...12 kΩ

ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

+1000 °C, J: -270...+1200 °C, K: -270...+1372 °C, L: +100...+900 °C, N: -180...+1300 °C, R: -50...+1768 °C, S: -50...+1768 °C, T: -270...+400 °C, U: -200...+600 °C			
入力電流	構成可能, ± 5 A DC (最小測定範囲 0.5 A), ± 25 mA DC	入力抵抗、電圧	> 10 MΩ, 600 mV 時, 2 MΩ
入力抵抗、電流	40 Ω	ケーブル長の補正	<±0.002 Ω/ケーブル抵抗 Ω
センサー ケーブル 抵抗の影響	5 Ω @ RTD-Kabel		
出力			
負荷インピーダンス電流	≤ 600 Ω	種別	パッシブ, 接続コントローラがアクティブであること
出力 (デジタル)			
定格スイッチング電圧	≤ 30 V DC	定格スイッチング電流	20 mA
デジタル出力数	1	最大開閉電圧、AC	30 V
ヒステリシス	FS の ≥ 0.1%	種別	Transistor, open collector
アラーム機能	構成可能, 上限値と下限値、ウィンドウ範囲, アラーム遅延: 0...99 s		
出力 (アナログ)			
信号出力	直接または反転	アナログ出力数	1
抵抗負荷電流	typ. 700 Ω @ 24 V DC	出力電流	4...20 mA (電流ループ)
一般データ			
精度	測定範囲の < 0.1%	保護度合	IP20
電源電圧	出力ループ電源供給, (10...45 V)	冷接点補償エラー	±1.0°C @ -20°C - 65°C
ステップ応答時間	450 ms	取り付けレール	TS 35
温度係数	<0.02 °C の測定範囲 / °C	公称電力消費	2 VA
設定	FDT/DTMソフトウェアの使用, CBX200 USB8978580000構成アダプタが必要	動作高度	≤ 2000 m
絶縁協調			
インパルス耐電圧	4 kV (1.2/50 μs)	EMC 基準	EN 61326-1
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
ガルバニック絶縁	2方向絶縁体, 入力/出力間	絶縁電圧	入出力間 3.51 kV
定格電圧	300 Veff		
接続データ			
接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小.	0.4 Nm
締付けトルク、最大.	0.6 Nm	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm²
クランプ範囲、最小	0.5 mm²	クランプ範囲、最大	2.5 mm²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12

ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

パーツの説明**製品概要**

ACT20P-UI-AO-DO-LP-X は、電流、電圧、ポテンショメータ、温度センサー信号 (nA、A、nV、V、ポテンショメータ、RTD、TC) を変換し、絶縁します。入出力間の送信関数は、設定プログラムを介して、定義済関数 (x0.5, x, x2) に設定するか、自由に定義可能な関数テーブルに設定することができます。出力電流ループを介してデバイスに電力が供給されます。

特長

- 設定およびモニタリングは、FDT / DTM ソフトウェア "WI-Manager"を介して行われます。
- RTD、TC、ポテンショメータ、mV、V、mA および A のアクティブまたはパッシブ信号入力は、完全に電気的分離されています。
- TC 信号入力は内部冷接点補償を有します。
- アラーム出力 (限界値モニタリング、センサーポート検出など)
- 入力、出力 / 供給、およびアラーム出力間の 3 方向電気的分離。

分類

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		


ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany




www.weidmueller.com

図面


接続図



寸法図



screenshot of configuration with FDT2 / DTM software




screenshot of configuration with FDT2 / DTM software

ACT20P-UI-AO-DO-LP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software"



example of user defined transfer function
for assigning customized output values

ACT20P-UI-AO-DO-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


構成インターフェース



一般注文データ

種別	CBX200 USB	バージョン
注文番号	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
数量	1 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えばサーチットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン
注文番号	1912130000	ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

種別	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	バージョン
注文番号	1082490000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248845330	