

## SAIE-M12S-4-T-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
注文番号	<a href="#">1460340000</a>
種別	SAIE-M12S-4-T-0.5U-M16
GTIN (EAN)	4050118266511
数量	1 items

## SAIE-M12S-4-T-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

25 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## ケーブルの技術仕様

PE 関数

いいえ

配線断面 (印刷/オンライン)

AWG 16

撚線/ケーブル長

0.5 m

コア断面積 AWG

AWG 16

カラーコーディング

茶色, 白色, 青色, 黒色

極数

4

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

4

コーディング

T-coded

接触表面

金メッキ

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

公称電圧

63 V

公称電流

12 A

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグング回数

≥ 100

定格電流

12 A

ハウジングの温度範囲

-40 ... +85 °C

## 標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-111

## 一般データ

極数

4

コーディング

T-coded

接続スレッド

M12

接触表面

金メッキ

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

取り付け方式

前面取付け

公称電圧

63 V

公称電流

12 A

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグング回数

≥ 100

定格電流

12 A

配線断面 (印刷/オンライン)

AWG 16

接続 1

M12

接続 2

Flying wires

撚線/ケーブル長

0.5 m

取り付けスレッド

M 16 x 1.5

ハウジングの温度範囲

-40 ... +85 °C

導体外径

-

## 分類

ETIM 8.0

EC003570

ETIM 9.0

EC003570

ETIM 10.0

EC003570

ECLASS 14.0

27-44-01-03

ECLASS 15.0

27-44-01-03

極スキーム

