VG M32 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Exe(安全増防爆)や Exi(本質安全防爆)の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEXおよび IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

バージョン	VG Exi 4J(Exプラスチック製ケーブルグランド 4J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6	
注文番号	<u>1461080000</u>	
種別	VG M32 EXI BL	
GTIN (EAN)	4050118267211	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

VG M32 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

忍可	CE, EAC, ATEV, IECEV, INIMAE	TPO		
怒り ROHS	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO			
попо	適合			
寸法と重量				
高さ	43 mm	高さ(インチ)	1.6929 inch	
正味重量	34.58 g			
温度				
動作温度	-40 °C80 °C			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		年級 (兄所なり) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
カルカケルギェロ				
一般的情報				
外側ケーブル直径、最大.	25 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm	
外側グーブル直径、取人. GWDR の保護度合い	25 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	外側グーブル直径、 取小. UL 94 可燃性等級	18 mm HB	
3000円の保護反口の	バール(30分)	OL 94 可燃注等級	ПБ	
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C	
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい	
票準	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31	衝撃耐性	4 J ATEXバージョン	
AF サイズ 1	42 mm	AF サイズ 2	42 mm	
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分)	ケーブルグランド	測定基準	
基本材質	ポリアミド6	シールインサート	CR	
外付スレッド	M 32	ねじ山長さ	15 mm	
防爆タイプ	本質安全防爆構造 Ex i	インストールのガイドライン	組立指示を参照	
証明書番号ケーブルグランド				
世7」日田フィーノルノフノド				
識別	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	
証明書番号、ケーブルグランド	IECEX IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEX	

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-02
ECLASS 13.0	27-14-08-02	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		

カタログステータス / 図面 2

データシート

VG M32 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M32 MS バージョン

注文番号 <u>1737020000</u> SKMU MS(真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真

GTIN (EAN) 4008190956493 鍮、ニッケルメッキ

数量 100 ST

カタログステータス / 図面