THM EL VIN 12 GE 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







個別調整の識別:EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 12 x , 黄色
注文番号	<u>1463800000</u>
種別	THM EL VIN 12 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118269932
数量	1 ROL

カタログステータス / 図面 1

THM EL VIN 12 GE 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	40	_
7 .	三ツ	J
/ = \	mar.	٠,

Balla	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
ROHS	週 台		
	<u>'</u>		

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き(インチ)	0.0031 inch
高さ	12 mm	 高さ(インチ)	0.4724 inch
長さ	30000 mm	長さ(インチ)	1181.1 inch
正味重量	60.72 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	
アークごとの数	1	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	エンドレス, 自己接着型	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
ハロゲン	はい	
長さ	30000 mm	
基本材質	ビニールフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-4080 °C	
ロールあたりの数	1	

装置マーカー

分類

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2



図面

THM EL VIN 12 GE 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM EL VIN 12 GE 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 S

バージョン Ink ribbon

作成日 06.11.2025 01:42:51 MEZ

カタログステータス / 図面 4