

SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド:, 極数: 12, 撚線/ケーブル長:
注文番号	1467810000
種別	SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273267
数量	20 items

SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 18.9 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

極数 12

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	12	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	公称電圧	30 V
公称電流	2 A	保護度合い	IP67, 完全取付け時
ケーブルグランド	PG 9	定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C		

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

極数	12	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
接続方式	ソケットコネクタ	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
公称電圧	30 V	公称電流	2 A
保護度合い	IP67, 完全取付け時	ケーブルグランド	PG 9
定格電圧	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)	定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)
接続 1	M12	接続 2	Dip soldering
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

極スキーム

