


SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M 20, 極数: 3, 撥線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1471510000
種別	SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278620
数量	1 items

SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E307231

寸法と重量

正味重量

30 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

コア断面積

0.75 mm²

燃線/ケーブル長

0.2 m

カラーコーディング

緑色/黄色, 茶色, 青色

極数

3

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

3

コーディング

なし

接触表面

金メッキ

接続方式

ソケットコネクタ

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ

接点材質

CuZn

公称電圧

300 V

公称電流

10 A

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラギング回数

≥ 100

ケーブルランド

M 20

定格電流

8 A (4 極および5 極) 、 10 A (3 極)

ハウジングの温度範囲

-25 - +85 °C

一般データ

極数

3

コーディング

なし

接続スレッド

7/8 インチ

接触表面

金メッキ

締付けトルク

1.5 Nm

コア断面積

0.75 mm²

接続方式

ソケットコネクタ

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ

接点材質

CuZn

公称電圧

300 V

公称電流

10 A

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラギング回数

≥ 100

ケーブルランド

M 20

定格電圧

300 V

定格電流

8 A (4 極および5 極) 、 10 A (3 極)

接続 1

7/8"

接続 2

Flying wires

燃線/ケーブル長

0.2 m

SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

定格突入電圧	4000 V				
取り付けスレッド	M 20				
取り付けトルク範囲	11.8 ... 12 Nm				
定格電圧 (UL)	600 V				
取り付けトルク	<table><tr><td>最小:</td><td>11.8 Nm</td></tr><tr><td>最大:</td><td>12 Nm</td></tr></table>	最小:	11.8 Nm	最大:	12 Nm
最小:	11.8 Nm				
最大:	12 Nm				
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C				
導体外径	-				



分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**極スキーム**