RS ELCOF 56/56RM S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ELCO 接点のインサートは、電力発電所、精製工場、さまざまな製造工程のアプリケーションで使用され、安定性と信頼性の高い信号伝送が必要な場合に、どこでも使用できます。ELCO コネクタは、信頼性の高い接続システムと高い信号容量の両方を備えています。

RS ELCO インターフェースおよび組立済 PAC ELCO ケーブルのラインナップは、これらの要件に合わせて特別に設計されたソリューションです。

一般注文データ

バージョン	インターフェース, RS ELCO, プリント基板用プラ グインコネクタ, 56, LP2N 5.08mm
注文番号	<u>1480780000</u>
種別	RS ELCOF 56/56RM S
GTIN (EAN)	4050118289640
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

RS ELCOF 56/56RM S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き(インチ)	2.3622 inch
高さ	70 mm	 高さ(インチ)	2.7559 inch
幅	155 mm	幅(インチ)	6.1024 inch
正味重量	285 g		

温度

保管温度	-4060 °C	動作温度	-2550 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

接続データ

極数 (コントロール側)	56 極メス型	極性ハードウェア分類	1
接続 (フィールド側)	LP2N 5.08mm		リン青銅合金
接地	いいえ	制御側の接続	プリント基板用プラグイン コネクタ

評価データ

定格電圧	150 V AC / 200 V DC	接続ごとの定格電流	5 A
合計動作電流	280 A		

接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 12	接続方式	クランプヨークねじ接続
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	₹ 2.5 mm²	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm ²
スリーブ付フレキシブル、最大	2.5 mm ²	フレキシブル、最大H05(07) V-K	4 mm²
フレキシブル、最小 H05(07) V-K	0.5 mm ²	固定式、最大 H05(07) V-U	6 mm ²
固定式、最小 H05(07) V-U	0.5 mm ²	被覆剥き長さ	6 mm
締付けトルク、最大	0.6 Nm	締付けトルク、最小	0.5 Nm
クランプ範囲、最大	6 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
最大配線断面、AWG	AWG 26		_

分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 150 V AC
サージ電圧カテゴリー	II	 汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50μs)	2.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.8 kV

カタログステータス / 図面 3



RS ELCOF 56/56RM S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



