

FP DUO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



長い耐用期間を誇るエネルギー効率に優れた非常用照明

- DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm²

一般注文データ

注文番号	1488500000
種別	FP DUO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298642
配送ステータス	中止
利用可能期限	2025-02-27T00:00:00+01:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E345151

寸法と重量

深さ	208 mm	奥行き (インチ)	8.189 inch
高さ	128 mm	高さ (インチ)	5.0394 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.0945 inch
長さ	271 mm	長さ (インチ)	10.6693 inch
正味重量	602 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd6db3a5-1a47-48d8-a5e3-fdd82ef75173

一般データ

配線種別	Heluwind WK 103w - ねじれ2x2.5 mm ²	シリコン	いいえ
接続方式	オープンケーブル端/長さ 2 m	UL 94 可燃性等級	V-0
ハロゲン	あり (PVCケーブル)	取り付け方式	ねじ取り付け
公称電圧	24 V	保護度合い	IP54
サージ電圧カテゴリー	II	汚染度	2
絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)	取り付け位置、取り付け通知	任意
保護等級	II	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定	耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル
小電流	496 lm	導体直径、最大	2.5 mm ²
導体断面積、最小	0.5 mm ²	高度	≤ 3000 m
事前組立済コネクタ断面積	2.5 mm ²	短絡保護	はい、内部
淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	加速度の振幅	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED 動作耐用年数	> 50.000 h	光電流 (両方向の合計)	496 lm
LEDモジュールの形状	その他	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	
光度	5000 cd	ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²

FP DUO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

IEC 60598-1に準拠した公称データ

公称出力	5 W	公称電流	0.2 A
DC 入力電圧範囲	20...60 V DC		

分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

図面

