

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 3.2 - 6.4 mm, 白色
注文番号	1513280000
種別	HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321036
数量	1 items

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.9 mm	奥行き (インチ)	0.0354 inch
幅	10.7 mm	幅 (インチ)	0.4213 inch
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch
正味重量	406 g		

温度

動作温度範囲	-55...105 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	10.7 mm
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
長さ	30000 mm	基本材質	ポリオレフィン
印刷文字	非搭載	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-55...105 °C	ロールあたりの数	1

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	6.4 mm
導体外径、最小	3.2 mm	収縮率	2:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	3.2 - 6.4 mm
接続配線の断面	1.5 - 6 mm ²		

重要なメモ

製品情報	外付けロールホルダー、1302920000 が必要
------	---------------------------

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON HSS HF EL 40/300...	バージョン
注文番号	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 30	バージョン
注文番号	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	


HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	