

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ex-Certified Control® Control Station によるオンサイト制御：小さなコマンドと信号デバイス。
ステンレススチール、アルミニウム、またはポリエステルエンクロージャの認証済操作要素および表示要素。
危険場所での作業プロセスを制御および保護したい場合に。オンサイトでの管理 - 制御と表示要素を備えた、認証取得済 Klippon® エンクロージャソリューション。

一般注文データ

バージョン	Klipponコントロールステーション（制御および信号装置）、制御/信号装置, KLIPPON STB 1 SS ステンレススチール 1.4404（316L）、キー操作スイッチ、1つのNC接点、1つのNO接点、-55 °C...55 °C, IP54, IP66
注文番号	1537220000
種別	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341362
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

作成日 08.03.2026 03:50:30 MEZ

カタログステータス / 図面

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

IECEEx ATEX

寸法と重量

深さ	81.5 mm	奥行き (インチ)	3.2087 inch
アドオンコンポーネントを使用した奥行き	109 mm	高さ	120 mm
高さ (インチ)	4.7244 inch	幅	120 mm
幅 (インチ)	4.7244 inch	取付寸法 - 幅	145 mm
正味重量	1380 g		

温度

周囲温度	-55 °C...55 °C	動作温度	
------	----------------	------	--

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0019X
証明書番号、端子ボックス (IECEEx)	IECEEx ITA 14.0013X	証明書番号 (IECEEx)	IECEXITA14.0013X
証明書番号 (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

一般的情報

1 箇所のエンクロージャー内の位置	キー操作スイッチ	接点仕様	1つのNC接点, 1つのNO接点
動作電圧、最大	400 V	周囲温度 40 °C での動作電流、最大	1.5 mm ² - T6 10 A, 1.5 mm ² - T5 16 A, 2.5 mm ² - T6 16 A
周囲温度55°Cでの動作電流、最大	1.5 mm ² - T4 16 A, 1.5 mm ² - T5 10 A, 2.5 mm ² - T5 16 A	アクチュエータ	キー操作スイッチ, 3つの切り替え位置, I - O - II, (I + II), ラッチ, キーの取り消し可能
穿孔側面 B	1 x M20	蓋付け	マイナスM5六角ねじとフラット間の距離10mm
動作素子と表示素子のシール材	EPDM	エンクロージャのシール材	シリコーン (VMQ)
蓋ネジ用トルク	2.5 Nm	アーススタッドのトルク	7.5 Nm
外部アース	M6接地スタッド、ステンレス鋼	内部接地	M6 x 10接地スタッドは蓋に内蔵、ステンレス鋼
ケーブルグランド	VG M20 EXE MS	マーキング	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
ケーブルグランドクランプ面積、最大	12 mm	ケーブルグランドクランプ面積、最小	3 mm
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm ²	取り付け方式	壁取付け
表面仕上	鏡面研磨	参照製品	KLIPPON STB 1 SS
衝撃耐性	IEC60079-0の場合、acc. で7ジュール	温度クラス	T4, T5, T6

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ


基本材質		ステンレススチール 1.4404 (316L)	
材質データ			
表面仕上	鏡面研磨	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
一般データ			
色	ナチュラル	保護度合い	IP54, IP66
カラーチャート (類似)	Not specified		
ハウジング			
基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	穿孔側面 B	1 x M20
標準機能			
バージョン	制御および表示要素を備えた前承認ハウジングソリューション	参照製品	KLIPPON STB 1 SS
分類			
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmPrLaBmPg

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®