

SAIBW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。M16 丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信でき、長年にわたって市場規準を確立してきました。

はんだ接続は、小さな領域で高い接触密度を提供します。この技術により、被覆剥き済導体は接点にはんだ付けされ、良好な電気伝導率を得ます。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M16
注文番号	1548860000
種別	SAIBW-M16-12/9
GTIN (EAN)	4050118355345
数量	1 items

SAIBW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

20 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	12
接触表面	Ag (銀)
ハウジング主要材質	PA
ケーブル直径、最大	8 mm
導体断面、最大	0.75 mm ²
公称電圧	60 V
保護度合い	IP40
汚染度	3

コーディング	なし
接続方式	はんだ接続
絶縁抵抗	108 Ω
ケーブル直径、最小	6 mm
導体断面、最小	0.14 mm ²
公称電流	3 A
プラギング回数	≥ 500
定格電流	7 A (2極) / 6 A (4極および5極) / 5 A (6、7、8極) / 3 A (12および16極)

接点形状(オス/メス)	メス型
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
接続断面積、最大	0.25 mm ²

シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
接続断面積、最小	0.14 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 7.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 14.0	27-44-01-16