


IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE, 橙色
注文番号	1554000000
種別	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

34 g

温度

保管温度

取り付け温度

動作温度

-5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

保護度合い

IP20

コネクタ面

タイプ F

インサートの種別

電源大を挿入

火炎荷重

770 kJ

一般基準

認証書番号 (DNV)

TAA000022B

クランプ可能な導体

被覆剥き長さ

10 mm

接続方式

PUSH IN

導体接続断面積、極細線仕様 フェルール
端子最小: 1.5 mm²最大: 1.5 mm²導体接続断面積、フェルール端子なし 極
細線仕様最小: 1.5 mm²最大: 2.5 mm²

導体接続断面積、リジッド

最小: 1.5 mm²最大: 2.5 mm²導体接続断面積、フェルール端子付属細
線仕様最小: 1.5 mm²最大: 1.5 mm²導体接続断面積、フェルール端子なし 極
細線仕様1.5 ... 2.5 mm²導体接続断面積、フェルール端子なし 極
細線仕様1.5 ... 2.5 mm²

導体接続断面積、リジッド

1.5 ... 2.5 mm²導体接続断面積、フェルール端子付属細
線仕様1.5 ... 1.5 mm²導体接続断面、ワイヤエンドフェルール
なしフレキシブル最小: 1.5 mm²最大: 2.5 mm²導体接続断面、ワイヤエンドフェルール
付で非常に柔軟

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

技術データ

定格電圧 (AC)	250 V
公称電流	16 A

ハウジング主要材質

ポリカーボネート PC

分類

ETIM 8.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 15.0	27-18-28-92

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC001121

27-18-28-92


IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図



IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ソケットインサート対応レールアダプター



ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリを含め、必要なものをひとつのソースから入手できます。

お客様にとってのメリット：

- ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源パック
- 過電圧保護

一般注文データ

種別	IE-DINRAIL-AD-PWB	バージョン
注文番号	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
数量	1 ST	