

## CLI C 2-4 GE/SW . CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm<sup>2</sup> から最大 70 mm<sup>2</sup> まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1568261748</a>                       |
| 種別         | CLI C 2-4 GE/SW . CD                             |
| GTIN (EAN) | 4008190166236                                    |
| 数量         | 250 items  |

## CLI C 2-4 GE/SW . CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 8 mm   | 奥行き (インチ) | 0.315 inch  |
| 高さ   | 4 mm   | 高さ (インチ)  | 0.1575 inch |
| 幅    | 7 mm   | 幅 (インチ)   | 0.2756 inch |
| 正味重量 | 0.21 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                  |                                      |     |  |
|------------------|--------------------------------------|-----|--|
| 抵抗コード準拠の素材色      | 4                                    |     |  |
| 印刷の配置            | 水平                                   |     |  |
| 印刷種別             | 標準                                   |     |  |
| 印刷方法             | 熱エンボス加工                              |     |  |
| バージョン            | CD                                   |     |  |
| 幅                | 7 mm                                 |     |  |
| UL 94 可燃性等級      | V-0                                  |     |  |
| 動作温度範囲、最大        | 80 °C                                |     |  |
| 動作温度範囲、最小        | -30 °C                               |     |  |
| 色                | 黄色                                   |     |  |
| ハロゲン             | はい                                   |     |  |
| 絶縁物断面、最大         | 10                                   |     |  |
| 基本材質             | PVC、ソフト、カドミウムなし                      |     |  |
| 印刷色              | 黒色                                   |     |  |
| 印刷文字             | 記号                                   |     |  |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                               | リール |  |
| 推奨業種             | プロセス, 機械                             |     |  |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 Reel = Conductor and cable markers |     |  |
| 動作温度範囲           | -30...80 °C                          |     |  |
| インプリント           | .                                    |     |  |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                          |         |                    |
|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン    | はい                       | 導体断面、最大 | 16 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 2.5 mm <sup>2</sup>      | 導体外径、最大 | 10 mm              |
| 導体外径、最小 | 4 mm                     | 導体外径    | 4 - 10 mm          |
| 接続配線の断面 | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |         |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面



図に類似