


## CLI F 1-20 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

ワイドミュラーの製品は、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションを提供します。アプリケーションプログラムは、薄型導体から大型外径ケーブルまで多岐にわたります。品揃えは、個別のタグを有する組み合わせシステム、透明スリーブ、およびケーブルストラップ締結対応のマーカーを含みます。個別のラベリング対応の開放マーカーと閉鎖マーカー、および印刷マーカーまたは空白マーカーから選べます。ワイドミュラーのハロゲンフリーで低エミッションの導体マーカーは、ヨーロッパ基準、さらに有名なプラントメーカーの社内基準に準拠しています。導体とケーブルマーカー - システムは次の用途で使用できます：

- 個別のラベリング要件に合わせた印刷済マーカーのクリッピング
- 標準文字セットの文字を使用したラベリング
- 文字コード形成のために、印刷済の各文字の組み合わせ
- SMarkレーザー、PrintJet、プロッタ、MC-MCP PlusMobil、レーザープリンター (DIN A4 フォーマット)、熱転写プリンター、または STI ペンを使用したお客様対応のラベリング

サンプルの選択は、ワイドミュラー導体マーカーサンプルバッグ (注文番号 1640420000) で確認いただけます。

#### 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 20 x 4 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1600740000</a>
種別	CLI F 1-20 WS/GE
GTIN (EAN)	4008190118402
数量	10 items

## CLI F 1-20 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	18.4 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...120 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

抵抗コード 準拠の素材色	9	アークごとの数	594
印刷種別	ニュートラル	幅	4 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ポリエステル、PVCフリー
印刷文字	非搭載	推奨業種	プロセス、機械
動作温度範囲	-30...120 °C		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	テキストフィールドの幅	21 mm
テキストフィールドの高さ	4.62 mm	導体外径	10 - 317 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI F 1-20 WS/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

